

19-tums låda

Data Solutions



19-tums lådor gör det möjligt att montera bärbara datorer och skrivytor för enkel hantering. SCHROFF 19-tums låda har en lastkapacitet på 15 KG, vilket gör att ett brett sortiment av produkter kan monteras i lådan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet 15 kg

Valfri skrivyta

SPECIFIKATIONER

- Statisk belastning:** 15kg
- Produkttyp:** Skåp/racklåda
- Material:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-054	1U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-180	1U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-056	3U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-181	2U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	
20110-063	3U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-055	2U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-182	3U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med
20110-054	Låda	19-tumsskåp
20110-061	Låda	19-tumsskåp
20110-180	Låda	19-tumsskåp
20110-056	Låda	19-tumsskåp
20110-062	Låda	19-tumsskåp
20110-181	Låda	19-tumsskåp
20110-063	Låda	19-tumsskåp
20110-055	Låda	19-tumsskåp
20110-182	Låda	19-tumsskåp

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE