

Intelligent iPDU, EN2950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN2950

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil



DESIGN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ingångseffekten för hela PDU och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 42

Färg: Svart

Kretsbrytare: 20 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Ja

Antal krets brytare: 12

Märkeffekt: 34,6 kVA Nordamerika; 43,5 kVA internationellt

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Max. ineffekt: 34,6 / 43,5 kVA

Nominell spänning: 415V

Strömbrytare ingår: Ja

Utgångsspänning: 208 – 230VAC

Kontakttyp: IEC 60309 560P6/563P6

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 60 A (48 A) Nordamerika; 63 A, internationellt

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingång

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1826mm

Bredd: 56mm

Djup: 75mm

Vikt: 13.5kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE