

## Fullhöjds svängramar, ESFC



En svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån.

### DESIGN

Beskrivning: Svängram i full höjd för 19 tums komponenter som möjliggör öppning både från vänster och höger. Kan användas i stål, kombinerbara och kompakta skåp. Gångjärn utformade för att ge extra inbyggnadsdjup. Justerbart topp gångjärn för fyrkantig montering av svängramen. Fast W-formad ramprofil för tung utrustning. Förzinkad 19 "vertikala profiler för direkt jordning av de monterade komponenterna. Standard utrustad med 130 ° gångjärn. Kan även monteras på sidan av 600 mm djupa golvskaåp. För stål , kombinerbara skåp används tvärgående stödstränger 1. ESFB i kombination med VBD vid behov. Justerbar i djup med steg om 12.5 mm.

Maximal last: 1800N, levereras med självpositionerande komponenter.

Lås: 2 st lås DIN 3 mm.

Material: Elförzinkad stålplåt. Ram: vertikala profiler 2 mm och horisontella profiler 3 mm.

Leveransförpackning: 1 st svängram med gångjärn.

Erforderliga tillbehör: ESFC för 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm brett stål, kombinerbara skåp. Lägg till ESFB för montering i stål skåp.

## SPECIFIKATIONER

**Tjocklek:** 2mm  
**Material:** Stålblåt  
**Yta:** Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Skåpmaterial
ESFC316	2502912	1600mm	499mm	80mm	31U	Stålblåt
ESFC456	2502915	2200mm	499mm	80mm	45U	Stålblåt
ESFC406	2502914	2000mm	499mm	80mm	40U	Stålblåt
ESFC276	2502911	1400mm	499mm	80mm	27U	Stålblåt
ESFC366	2502913	1800mm	499mm	80mm	36U	Stålblåt

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**