

Inbyggt rack



Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För mobila järnvägstillämpningar

Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet

Passar för SNCF-underrack med 1, 2 eller 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

Baksidan är utrustad för standardanslutningar; tvärstången kan specialkodas för SNCF-kodstiften

Tvärstag med integrerad kabelkanal

Flera rack kan staplas eller monteras i rader

Tillverkad med en svetsprocess, certifierad enligt en 15085 (CL2)

Rostfria svetsar passiverade för att förhindra korrosion

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	25kg
Djup:	341.8mm
Produkttyp:	Rack
Uppfyller:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rammaterial:	Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Antal i förpackningen	Material
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Rostfritt stål
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE