

# Skruv med försänkt huvud, Torx

Skrubar med paniskt huvud.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Skruva för att montera de övre/nedre kåporna på CassettePRO-enhetens hölje

## SPECIFIKATIONER

**Typ:** Försänkt skruv

**Produkttyp:** Skruv

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj
24812-751	6mm	Rostfritt stål		100	M2.5	
21191-589	8mm	Stål	Förtennad	100	M3	
24812-501	20mm	Stål	Förtennad	100	M3	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Fungerar med	Certifieringar
24812-751	Underrack, Lådor, Chassi	
21191-589	Frontpaneler	
24812-501	Underrack, Lådor, Chassi	RoHS

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**