

# E-handel



Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

## DESIGN

Säkerhet åtkomstkontroll handtag för nVent SCHROFFS RackPower iPDU

Enkel eller dubbel autentisering

Trippel inbyggd beröringsfri kortläsare som stöder MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN och EM125 kHz Prox - CSN

Fjärrlåsning/upplåsning och fjärrövervakning

Lokal låsstatusindikator med flerfärgad LED-indikator

Dubbelsidiga synliga LED-larmsignaler för att indikera ström-, omgivnings- eller säkerhetslarmstatus för racket

Användaranpassat knapplås för manuell förbikoppling

Inbyggd fuktsensor och extra miljösensorport

Lokal datalagring av 200 användaruppgifter och 500 lokala händelser

Anpassningsbart larm, LED-status och åtkomst till konfigurationsinställningar

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Produkttyp | Fungerar med | Antal i förpackningen | Kontakttyp | Löstagbar ingångskabel |
|---------------|------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------|
| EA9500        | Handtag    | Rackeffekt   | 1                     | RJ45       | Nej                    |
| EA9502        | Handtag    | Rackeffekt   | 1                     | RJ45       | Nej                    |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**