

Intelligent iPDU, EN5850, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN5850

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil



DESIGN

Enlogic EN5xxx intelligenta strömfördelningsenheter övervakar ineffekten för hela PDU:n och övervakningen av enskilda uttag, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 48

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kretsbrytare: 20 A, enpolig, Hy-Mag

Märkeffekt: 17,3 kVA Nordamerika; 22,1 kVA internationellt

Antal kretsbytare: 6

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Nominell spänning: 415V

Max. ineffekt: 17,3 / 22,1 kVA

Strömbrytare ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 30 A (24 A) Nordamerika; 32 A, internationellt

Utgångsspänning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 530P6/532P6

Mätningstyp: Utlopp

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1780mm

Bredd: 56mm

Djup: 75mm

Vikt: 11.93kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE