

Utomhus Comline ECL skåp

Data Solutions



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

IP 55

Värmeavledning genom naturlig konvektion

Enkel vägg, lätt aluminiumskåp

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup
12349-003	Utomhusskåp	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-001	Utomhusskåp	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-010	Utomhusskåp	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm
12349-011	Utomhusskåp	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup
12349-009	Utomhusskåp	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-004	Utomhusskåp	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-012	Utomhusskåp	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-002	Utomhusskåp	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm

Table 2/3

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Kylning	EMC-skydd	Uppfyller
12349-003	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-001	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Kylning	EMC-skydd	Uppfyller
12349-009	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Enkelvägg	Enkeldörr	Front	Naturlig konvektion	Nej	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Katalognummer	Antal i förpackningen	Yta
12349-003	1	Pulverlackerad
12349-001	1	Pulverlackerad
12349-010	1	Pulverlackerad
12349-011	1	Pulverlackerad
12349-009	1	Pulverlackerad
12349-004	1	Pulverlackerad
12349-012	1	Pulverlackerad
12349-002	1	Pulverlackerad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE