

# Försänkt skruv, Torx

För skruvning eller nitning på kretskort.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För skruvning av Subrack- eller väsktillbehör

## SPECIFIKATIONER

**Produktfamilj:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO

**Typ:** Försänkt skruv

**Produkttyp:** Skruv

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Fungerar med
24571-373	8mm	Stål	Förtennad	100	M4	RatiopacPRO
24560-146	5mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	Underrack, Lådor, Chassi

Table 2/2

Katalognummer	Vridmoment	Certifieringar
24571-373	2.4N·m	

Katalognummer	Vridmoment	Certifieringar
24560-146		RoHS

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**