


Försänkt skruv



Försänkta skruvar används för många monteringsalternativ i ett underrack eller skrivbordsfodral.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Försänkt skruv

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skruv

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Höjd
24560-139	5mm	Stål	Zinkpläterad	100	M4	
24560-183	12mm	Stål	Zinkpläterad	100	M5	
24560-182	12mm	Stål	Zinkpläterad	4	M5	
24560-145	14mm	Stål	Zinkpläterad	100	M4	
24560-164	8mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Stål	Zinkpläterad	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stål	Förtennad	100	M3	
21100-429	8mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	
21100-649	10mm	Stål	Zinkpläterad	100	M2.5	

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Höjd
21100-500	10mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Bredd	Fungerar med	Gängtyp	Vridmoment
24560-139	Försänkt skruv		Frontpaneler		1.3N·m
24560-183	Försänkt skruv		Frontpaneler		2.4N·m
24560-182	Försänkt skruv		Frontpaneler		2.4N·m
24560-145	Försänkt skruv		Frontpaneler		2.4N·m
24560-164	Försänkt skruv	4.7mm	Frontpaneler	Metrisk	
24560-158	Försänkt skruv		Frontpaneler		
21100-542	Skruv		Frontpaneler		
21100-429	Skruv		Frontpaneler		
21100-649	Skruv		Frontpaneler		
21100-500	Skruv		Frontpaneler		
21100-507	Skruv		Frontpaneler		

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE