

# Plug-in-enhetens skyddspanel



Panelerna skyddar lödningen eller komponentsidan av ett kretskort. En kodning med en separat kodremsa är inte möjlig.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Det går inte att använda en nyckel/kodning med separat nyckel/kodremsa

Användbara kontakter i enlighet med en 60603 (din 41612): KONSTRUKTIONSTYP B, C, D, F, H, R.

Rostfritt stål, 0,8 mm

## SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Hölje

**Material:** Rostfritt stål

Table 1/1

Katalognummer	Antal i förpackningen	Fungerar med
20809-371	1	Komponentsidan
30809-571	1	Lödsidan

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

PCB förskjuts åt höger med 1 hk.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**