


锁紧螺母套件

Data Solutions



锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸，而且便于更换，不同于预先加工螺纹的孔。锁紧螺母可用在因为太薄或太软而无法加工螺纹的材料上。

认证



功能

适用装配 M4 或 M5 螺纹规格的零件

如需标准接地，请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈

技术参数

产品类型: 螺母

材料: 钢

Table 1/1

物料号	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列	类型	搭配
-----	----	------	------	------	----	----

21120-129	镀锌	10	M5		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-127	镀锌	10	M4		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	镀锌	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	镀锌	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	镀锌	50	M5		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	镀锌	50	M4		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

21100-216	镀锌	100	M5		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	镀锌	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-128	镀锌	100	M4		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	镀锌	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	镀锌	100	M5		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	镀锌	100	M4		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE