


# Varistar 电缆面板

## Data Solutions



垂直电缆面板可根据 Varistar 机柜喷涂颜色和尺寸大小的不同而定制。

### 认证



### 功能

用于直接装配入框架

使用扎线带或魔术贴将电缆固定到位

### 技术参数

产品类型: 机柜/机架面板

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	颜色
-----	------	----	----	----	------	----

23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	暗灰色
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	暗灰色
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	暗灰色
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	暗灰色
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	暗灰色
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	暗灰色
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	暗灰色
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	暗灰色
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	暗灰色
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	暗灰色
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	暗灰色
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	暗灰色
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	暗灰色

Table 2/2

物料号	颜色代码	完成	类型
23130-422	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-504	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-420	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-500	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-501	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-503	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-628	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-150	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-421	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-151	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-625	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-499	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板
23130-502	RAL 7021	粉末涂层	电缆面板

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**