

Neutralleiterschiene für TD-Verteilerblöcke. 160 A IEC

Data Solutions

KATALOGNUMMER

NB-160A



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Wird an vierpolige Verteilerblöcke für erhöhte Kabelkapazität angebracht

Direkte elektrische Verbindung

Starke mechanische Montage

Transparente Schutzhülle

Halogenfrei

RoHS-konform

Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 563201

Max. Bemessungsstrom, IEC: 160A

Halte-Kurzzeitstrom (I_{cw}) 1 s: 6.2kA

Spitzen-Kurzschlussstrom (I_{pk}): 35kA

Anzahl Anschlüsse Netzseite: 4

Größe kompakter Litzendraht Netzseite: 10 - 35 mm²

Größe Litzendraht Netzseite – Aderendhülse: 10 – 25mm²

Anzahl Anschlüsse Lastseite: 10

Größe kompakter Litzendraht Lastseite: 2,5 - 16 mm²

Größe Litzendraht Lastseite – Aderendhülse: 1,5 – 16 mm²

Tiefe (D): 41.4mm

Höhe (H): 34.3mm

Breite (W): 170mm


Stückgewicht: 0.2kg

Zur Verwendung mit: TD-160A (563200); TD-160AL (563990)

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Entspricht: IEC 60947-7-1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE