

# Cable to Cable, PT, 4/0 Concentric, 13.4 mm Conductor 1 OD, 1/0 Solid, 8.2 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**PTC2Q2B**



nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert.

### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung

Bietet eine molekulare Verbindung

nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt

Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich

Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden

Verbindungen können visuell kontrolliert werden

PRODUKTMERKMALE

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Schweißtiegel-Familie: PT Mold Family                    |
| Leiter 1: 4/0 konzentrisch                               |
| Außendurchmesser Leiter 1, Sollwert: 13.41mm             |
| Leiter 2: Volldraht 1/0                                  |
| Außendurchmesser Leiter 2, Sollwert: 8.23mm              |
| Formtrennung: Vertikal                                   |
| Geteilter Schmelztiegel: Nein                            |
| Verschleißplatten: Nein                                  |
| Nur Form: Nein                                           |
| Schweißmaterial: 150 oder 150PLUSF20, separat erhältlich |
| Griffklemme: L160, separat erhältlich                    |
| Preisschlüssel: C                                        |
| Benutzerfreundlichkeit: Bevorzugt                        |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Anwendungen wie Computerraum, Tunnel oder andere lüftungsarme Bereiche geben Sie einen rauchfreien nVent ERICO Cadweld Exolon Tiegel an. Fügen Sie bei der Bestellung ein XL-Präfix zur Standard-Formteilnummer hinzu (z. B. aus TAC2Q2Q wird XLTAC2Q2Q). Ebenso wird das nVent ERICO Cadweld Exolon Schweißmaterial auch mit dem Präfix XL bezeichnet (z. B. aus 150 wird XL150).

Ein Abstand zwischen den elektrischen Leitern kann erforderlich sein. Siehe Tiegel-Plakette für weitere Informationen.

| XX-X-XX-XX-L-M-W |                          |                                                                                                         |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XX               | Gießtiegel-Familie       |                                                                                                         |
| X                | Preisschlüssel           |                                                                                                         |
| XX               | Kabelschutzleiter Norm 1 |                                                                                                         |
| XX               | Kabelschutzleiter Norm 2 |                                                                                                         |
| L*               | Geteilter Schmelztiegel  | Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt |
| M*               | Nur Schweißtiegel        |                                                                                                         |
| W*               | Verschleißplatten        | Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen                   |

\* Entfällt, falls nicht genutzt



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE