


EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, abgeschirmte Version, 6 HE, 415 mm

KATALOGNUMMER

24563-445



EMV-geschirmter Baugruppenträger für die Montage von Leiterplatten, eine EMC-geschirmte Rückwand schliesst den Baugruppenträger rückseitig ab.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

IP 20 gemäß IEC 60529.

Aluminium

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene Typ „light“

Höhe Gestell: 6U
Tiefe (D): 415mm
Anzahl Verpackungen: 1
Zur Montage: Rückwandplatine
Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm; 280mm
Typ Dichtung: Textil EMV
Griff enthalten: Nein
Befestigung: Gestell
Entspricht: IEC 60297-3-103
EMV-Schirmung: Ja
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Material: Aluminium
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub
Breite Gestell: 84HP
Statische Last: 11kg
Net Weight: 4.58kg

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

Exploded view diagram of a 1000 mm x 1000 mm metal cabinet. The diagram shows the main frame (1) and the top (2) and bottom (3) panels. Dimensions are provided for the main frame (4a = 5, 4b = 5, 4c = 5, 4d = 5, 4e = 5, 4f = 5, 4g = 5, 4h = 5, 4i = 5, 4j = 5, 4k = 5, 4l = 5, 4m = 5, 4n = 5, 4o = 5, 4p = 5, 4q = 5, 4r = 5, 4s = 5, 4t = 5, 4u = 5, 4v = 5, 4w = 5, 4x = 5, 4y = 5, 4z = 5) and the top/bottom panels (4a = 5, 4b = 5, 4c = 5, 4d = 5, 4e = 5, 4f = 5, 4g = 5, 4h = 5, 4i = 5, 4j = 5, 4k = 5, 4l = 5, 4m = 5, 4n = 5, 4o = 5, 4p = 5, 4q = 5, 4r = 5, 4s = 5, 4t = 5, 4u = 5, 4v = 5, 4w = 5, 4x = 5, 4y = 5, 4z = 5). The diagram also shows the internal structure (5) and the external structure (6). The diagram is labeled with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE