

Kompression Gerade Lasche, Standard, 300 mm² Litzendraht, 600 kcmil Litzendraht, 13 mm Loch

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RKS050019H



MERKMALE

Verzinkt für Korrosionsschutz

Geglühtes Kupfer erleichtert den Crimpvorgang

Optimierte Baugrößen für die effizienteste elektrische Leitfähigkeit

Beste mechanische Eigenschaften (Schwingung/Auszug); DIN EN 61373 Klasse 1B „Bahnanwendungen“

Markierungen auf dem Schaft zum Crimpen

Konstante Materialdicke, präziser Durchmesser und passgenauer Kabelpassung; DIN46235

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 716546

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Typ Klemme/Steckverbinder: Norm

Leitergröße: Litzendraht 300 mm²; Litzendraht 600 kcmil


Lochgröße (HS): 13mm

Länge (L): 109mm

Breite (W): 43mm

Werkzeugtyp: M2M oder M2H/RKM2; M3H oder M3B/RKM3

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE