

# Enlogic Basic PDU

## Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

### MERKMALE

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

| Katalognummer | Produktfamilie | Typ       | Produkttyp    | Typ Buchse                                   | Anzahl Buchsen | Farbe   |
|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|---------|
| EB0860        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (24) C13/C15,<br>(24)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 48             | Schwarz |
| EB09JA        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (18) C13/C15,<br>(18)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 36             | Schwarz |
| EB0360        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (16) C13/C15                                 | 20             | Schwarz |

Table 2/6

| Katalognummer | Steckdosen mit Schalter | Kabellänge | Schutzschalter            | Nennleistung                                          | Anzahl Schutzschalter | Unterbrechungsbewertung |
|---------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| EB0860        | Nein                    | 3000mm     | 20 A, 1-polig,<br>Hy-MagA | 17,3 kVA<br>Nordamerika,<br>22,1 kVA<br>International | 6                     |                         |

| Katalognummer | Steckdosen mit Schalter | Kabellänge | Schutzschalter         | Nennleistung                                          | Anzahl Schutzschalter | Unterbrechungsbewertung |
|---------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| EB09JA        | Nein                    | 1800mm     | 20 A, 1-polig, Hy-MagA | 34,6 kVA<br>Nordamerika,<br>43,5 kVA<br>International | 12                    |                         |
| EB0360        | Nein                    | 3000mm     | 16 A, 1-polig, Hy-Mag  | 7,4 kVA                                               | 2                     | 5kAIC                   |

Table 3/6

| Katalognummer | Bemessungs-Stromausgang | Nennspannung | Anzahl Ausgangsspannungen | Anzahl Phasen | Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten | Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)              |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EB0860        | 230VAC                  | 415V         |                           |               | Nein                                       | 30 A (24 A)<br>Nordamerika,<br>32 A<br>International |
| EB09JA        | 230VAC                  | 415V         | 36                        |               | Nein                                       | 60 A (48 A)<br>Nordamerika,<br>63 A<br>International |
| EB0360        | 230VAC                  | 230V         | 20                        | 1             | Nein                                       | 32 A                                                 |

Table 4/6

| Katalognummer | Ausgangsspannung | Rack-Einheiten | Steckertyp                | Messtyp | Abnehmbares Eingangskabel | Material |
|---------------|------------------|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|
| EB0860        | 208 – 230VAC     | 0U             | IEC 60309<br>530P6/532P6  | Ohne    | Nein                      | Stahl    |
| EB09JA        | 208 – 230VAC     | 0U             | IEC 60309<br>560P6/563P6  | Ohne    | Nein                      | Stahl    |
| EB0360        | 230VAC           | 0U             | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | Ohne    | Nein                      | Stahl    |

Table 5/6

| Katalognummer | Oberfläche        | Höhe   | Breite | Tiefe | Gewicht | Anzahl Verpackungen |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------|---------|---------------------|
| EB0860        | Pulverbeschichtet | 1490mm | 56mm   | 55mm  |         | 1                   |
| EB09JA        | Pulverbeschichtet | 965mm  | 114mm  | 75mm  |         | 1                   |
| EB0360        | Pulverbeschichtet | 817mm  | 52mm   | 53mm  | 3.6kg   | 1                   |

| Katalognummer | Länge Eingangskabel |
|---------------|---------------------|
| EB0860        | 3m                  |
| EB09JA        | 1.8m                |
| EB0360        | 3m                  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**