

T-Serie Compact



Die kompakten Outdoor-Klimaanlagen der T-Serie haben eine kleine Stellfläche, sparen Platz und bieten maximale Leistung. Dank ihres schlichten Designs passen sie sich in raue Umgebungen und in den Außenbereich ein. Jedes Gerät ist mit korrosionsbeständigen Komponenten, Kompressorheizungen und Kopfdrucksteuerungen für optimale Leistung im Außenbereich ausgestattet.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

MERKMALE

Kompaktes Format, das Platz spart und dennoch maximale Leistung bietet

Modelle für 115-, 230- und 460-VAC-Stromversorgung

Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F/-40 °C bis 131 °F/55 °C

UL-gelistet, um den Kunden Zeit und Geld mit behördlichen Zulassungen zu sparen (einige Modelle sind UL-anerkannt)

Lackiertes, verzinktes oder Edelstahl-Blechgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich

Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäusesseite des Geräts

Zwei Lüfter auf der Verflüssigerseite zur Leistungsredundanz

Der reinigungsfähige, wiederverwendbare Aluminiumfilter schützt die Spulen für maximale Kühlleistung

Außen- und vollständig versenkte Montageoptionen für viele Modelle

Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage

Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung

Die Standard-Outdoor-Klimaanlagen umfassen: Thermostat, korrosionsbeständige Komponenten, Störungsschalter, Kompressorheizung, Kopfdruckregelung, Gehäuseheizung und Kältemittel R134A

Im Lieferumfang des Geräts enthaltene Befestigungsteile, Dichtungen und Bedienungsanleitung

Artikel T150116G120 ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.21mm

Table 1/3

Katalognummer	Nennleistung in Watt	Nennkapazität BTU/h	Nennspannung	Anzahl Phasen	Kältemittel	Material
T430616G150	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T430816G153	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T200216G100	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T200246G401	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Edelstahl 304
T430816G150	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T150116G151	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T430626G159	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T200216G150	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T430626G150	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T200226G103	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T150116G150	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T200216G155	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T430616G102	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T290416G150	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T200216G157	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T290426G161	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T290416G159	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T290426G150	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T150116G120	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T200226G100	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T430826G108	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T531926G109	5978W	20400Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T150116G152	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T501226G150	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T150126G100	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T501226G125	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T200226G158	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T431026G104	2989W	10200Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T150126G104	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Edelstahl 304
T200246G400	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Baustahl

Katalognummer	Nennleistung in Watt	Nennkapazität BTU/h	Nennspannung	Anzahl Phasen	Kältemittel	Material
T150126G120	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T431016G150	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T200226G150	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T431016G102	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Edelstahl 304
T150116G100	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Baustahl
T430826G150	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl
T150126G150	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Baustahl

Table 2/3

Katalognummer	Betriebstemperatur	Fernzugangskontrolle	Oberfläche	Farbe	Höhe	Breite
T430616G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1092mm	400mm
T430816G153	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T200216G100	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	508mm	254mm
T200246G401	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		616mm	254mm
T430816G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1092mm	400mm
T150116G151	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		400mm	191mm
T430626G159	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T200216G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	508mm	254mm
T430626G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1092mm	400mm
T200226G103	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		508mm	254mm
T150116G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm
T200216G155	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		508mm	254mm
T430616G102	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T290416G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	737mm	432mm
T200216G157	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		508mm	254mm
T290426G161	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		737mm	432mm
T290416G159	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		737mm	432mm
T290426G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	737mm	432mm

Katalognummer	Betriebstemperatur	Fernzugangskontrolle	Oberfläche	Farbe	Höhe	Breite
T150116G120	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm
T200226G100	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	508mm	254mm
T430826G108	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T531926G109	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1346mm	533mm
T150116G152	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		400mm	191mm
T501226G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1270mm	483mm
T150126G100	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm
T501226G125	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1270mm	483mm
T200226G158	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		508mm	254mm
T431026G104	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T150126G104	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		400mm	191mm
T200246G400	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	616mm	254mm
T150126G120	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm
T431016G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1092mm	400mm
T200226G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	508mm	254mm
T431016G102	-40 to 55°C	Nein	Gebürstet Nr. 3		1092mm	400mm
T150116G100	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm
T430826G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	1092mm	400mm
T150126G150	-40 to 55°C	Nein	Pulverbeschichtet	Hellgrau	400mm	191mm

Table 3/3

Katalognummer	Tiefe	Farbcode
T430616G150	277mm	RAL 7035
T430816G153	277mm	
T200216G100	251mm	RAL 7035
T200246G401	251mm	
T430816G150	277mm	RAL 7035

Katalognummer	Tiefe	Farbcode
T150116G151	160mm	
T430626G159	277mm	
T200216G150	251mm	RAL 7035
T430626G150	277mm	RAL 7035
T200226G103	251mm	
T150116G150	160mm	RAL 7035
T200216G155	251mm	
T430616G102	277mm	
T290416G150	287mm	RAL 7035
T200216G157	251mm	
T290426G161	287mm	
T290416G159	287mm	
T290426G150	287mm	RAL 7035
T150116G120	160mm	RAL 7035
T200226G100	251mm	RAL 7035
T430826G108	277mm	
T531926G109	330mm	
T150116G152	160mm	
T501226G150	281mm	RAL 7035
T150126G100	160mm	RAL 7035
T501226G125	281mm	
T200226G158	251mm	
T431026G104	277mm	
T150126G104	160mm	
T200246G400	251mm	RAL 7035
T150126G120	160mm	RAL 7035
T431016G150	277mm	RAL 7035
T200226G150	251mm	RAL 7035
T431016G102	277mm	
T150116G100	160mm	RAL 7035
T430826G150	277mm	RAL 7035
T150126G150	160mm	RAL 7035

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

*Die vollständigen Produktspezifikationen, Leistungskurven und Detailzeichnungen finden Sie im Spezifikationsblatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE