

Seitenwände, SPME



Diese Seitenwände schließen die Seiten von einzelnen oder gereihten EMC-Schränken, um die installierten elektrischen Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen zu schützen.

MERKMALE

Beschreibung: Zum Schließen der Seiten von MCSE Schränken. Ausgestattet mit einer durchgängigen, leitenden PU-EMV-Dichtung, die EMV und IP gewährleistet.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, nur auf der Außenseite.

Schutzart: IP 54 | TYPE 12.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

For covering the sides of the MCSE enclosures

Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection

Two panels with mounting accessories

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dicke: | 1.5mm |
| Farbe: | Hellgrau |
| Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
| Farbcode: | RAL 7035 |
| Material: | Stahl |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|--------|--------|-------|------------------|----------------|
| SPME2008R5 | 2000mm | 800mm | 12mm | Verzinkter Stahl | Freistehend |
| SPME2006R5 | 2000mm | 600mm | 12mm | Verzinkter Stahl | Freistehend |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Größen auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE