

# Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### CAT21HPBU



Los ganchos en J nVent CADDY Cat HP son la base del sistema de nVent CADDY Cat HP. El renovado gancho en J nVent CADDY Cat HP ofrece a los contratistas tres métodos de fijación exclusivos con certificación UL listos para usar: instalaciones en pared o techo, o con varillas roscadas. Esta función añadida permite a los contratistas reducir el inventario de SKU, mantener la eficiencia y seguir progresando en el lugar de trabajo usando los métodos de fijación estructural más comunes.

El modernizado diseño del gancho en J nVent CADDY Cat HP se ha concebido para permitir que la solución sea un soporte y un protector óptimos para los cables de baja tensión de alto rendimiento de hoy en día, los cuales no dejan de evolucionar. Los contratistas pueden sentirse seguros usando el gancho en J nVent CADDY Cat HP gracias a lo versátil que es su instalación, su excelente protección y soporte de cables, y sus certificaciones técnicas

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Tecnología Versa-Mount: El innovador diseño de fijación permite usar varios métodos estructurales y de instalación para aplicaciones de montaje en pared o techo, o con varillas roscadas

Ideal para aplicaciones o métodos de fijación desconocidos en el lugar de trabajo

El mejorado diseño permite optimizar el inventario y reducir los riesgos de programar el lugar de trabajo con varios SKU

Totalmente compatible con cables de datos de alto rendimiento, como los de categoría, alimentación a través de Ethernet (PoE) y fibra óptica

Radio de doblez líder del sector diseñado para proteger instalaciones de datos de alto rendimiento

Las múltiples opciones de color ayudan a identificar y organizar la aplicación de la trayectoria

Proporciona una capacidad de llenado y de carga superiores

Cumple con UL® 2043 y es adecuado para su uso en espacios de manipulación de aire (plénium)

Cumple las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

Cumple con EN 50174-2

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 181182

Material: Acero

Acabado: Pregalvanized, Pintado; Pintado

Color: Azul

Diámetro (Ø): 33.3mm

Zona: 1174mm²

Capacidad del cable, Cat 5e: 50

Capacidad del cable, Cat 6: 40

Capacidad del cable, Cat 6A: 25

Altura (H): 122.17mm

Carga estática: 267N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Los soportes no continuos no pueden estar separados por más de 5 ft (1,5 m) según TIA 569-C.9.7 y EN 50174-2.

La capacidad del cable se calcula en función de una tasa de llenado del 70 %.

| Capacidad de Cable certificado al fuego (distancia entre los Ganchos en J no debe sobrepasar mm centro a centro) |                              |                  |               |                  |               |                  |             |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| N.º de pieza                                                                                                     |                              | CAT16HP          |               | CAT32HP CAT48HP  |               | CAT64HP          |             | CAT64HP       |             |
| Configuración                                                                                                    |                              | Una sola capa    |               | Una sola capa    |               | Una sola capa    |             | Doble capa    |             |
| Carga máxima por soporte [kg/m]                                                                                  |                              | 0.8 kg/m         |               | 1.4 kg/m         |               | 2.6 kg/m         |             | 2 kg/m        |             |
| Cable                                                                                                            | Peso linear del cable [kg/m] | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables |             | Clasificación |             |
| 4x1,5<br>(N)HXH<br>FE180 E30-E60                                                                                 | 0.234                        | 3                | E30           | 5                | E30 E60       | 11               | E30 E60     | 8             | E30 E60     |
| 5x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.277                        | 2                |               | 5                | E30           | 9                | E30         | 7             | E30         |
| 7x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.330                        | 2                |               | 4                |               | 7                |             | 6             |             |
| 12x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                   | 0.513                        | 1                |               | 2                |               | 5                |             | 3             |             |
| 19x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                   | 0.715                        | 1                |               | 1                |               | 3                |             | 2             |             |
| 24x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                   | 0.901                        | -                |               | 1                |               | 2                |             | 2             |             |
| 30x1,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                   | 0.052                        | -                |               | 1                |               | 2                |             | 1             |             |
| 2x2,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.178                        | 4                | E30           | -                | -             | -                | -           | -             | -           |
| 3x2,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.250                        | 3                |               | -                | -             | -                | -           | -             | -           |
| 4x2,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.296                        | 2                |               | -                | -             | -                | -           | -             | -           |
| 5x2,5<br>(N)HXH FE180 E30-E60                                                                                    | 0.352                        | 2                |               | -                | -             | -                | -           | -             | -           |
| 4x1,5<br>(N)HXH FE180 E90                                                                                        | 0.234                        | 3                | E30 E60 E90   | 5                | E30 E60 E90   | 11               | E30 E60 E90 | 8             | E30 E60 E90 |
| 5x1,5<br>(N)HXH FE180 E90                                                                                        | 0.277                        | 2                |               | 5                |               | 9                |             | 7             |             |
| 7x1,5<br>(N)HXH FE180 E90                                                                                        | 0.330                        | 2                |               | 4                |               | 7                |             | 6             |             |

|                                                                                                    |                                                             |    |               |              |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|---|
| 12x1,5<br>(N)HXH FE180 E90                                                                         | 0.511                                                       | 1  | 2             | 5            | 3             |   |
| 24x1,5<br>(N)HXH FE180 E90                                                                         | 0.901                                                       | -  |               | 1            | 2             | 2 |
| 2x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                            | 0.060                                                       | 13 | E30           | -            | -             | - |
| 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                            | 0.102                                                       | 7  |               | -            | -             | - |
| 8x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                            | 0.221                                                       | 3  |               | -            | -             | - |
| 12x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                           | 0.281                                                       | 2  |               | -            | -             | - |
| 16x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                           | 0.326                                                       | 2  |               | -            | -             | - |
| 20x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                           | 0.421                                                       | 1  |               | -            | -             | - |
| 32x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                           | 0.588                                                       | 1  |               | -            | -             | - |
| 40x2x0,8 JE-H(St)H...Bd<br>FE180 E30-E90                                                           | 0.761                                                       | 1  |               | -            | -             | - |
| Certificación al fuego valida cuando en Gancho en J esta relacionado con los siguietes componentes | Certificacion al fuego valida en los siguientes componentes |    |               |              |               |   |
| N.º de pieza                                                                                       | N.º de pieza                                                |    |               |              |               |   |
| CATHPAN                                                                                            | CAT16HPAB                                                   |    | CAT32HPAB     | CAT48HPAB    | CAT64HPAB     |   |
| CATHPA4                                                                                            | CAT16HPBCB                                                  |    | CAT32HPAFAB3  | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3  |   |
| CATHPA6                                                                                            | CAT16HPBC200B                                               |    | CAT32HPAFAB4  | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4  |   |
| CATHPTM                                                                                            | CAT16HP24SM                                                 |    | CAT32HPAFAB3  | CAT48HPBCB   | CAT64HPBCB    |   |
| CATHPBCB                                                                                           | CAT16HP58SM                                                 |    | CAT32HPBCB    | CAT48HP58SM  | CAT64HPBC200B |   |
| CATHPBC200B                                                                                        | CAT16HP912SM                                                |    | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM   |   |
| CATHP912SM                                                                                         | CAT16HP24                                                   |    | CAT32HP24SM   | CAT48HP24    | CAT64HP912SM  |   |
| CATHP24                                                                                            | CAT16HP58                                                   |    | CAT32HP912SM  | CAT48HP58    | CAT64HP24     |   |
| CATHP58                                                                                            | -                                                           |    | CAT32HP24     | -            | -             |   |

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| CATHP912 | - | - | - | - |
|----------|---|---|---|---|

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**