

Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 15 mm, ancho hex. de 14 mm, rosca M4

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ISOTP15M4



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Libre de halógenos

Alta resistencia a la corriente de fuga

Gran estabilidad de parámetros eléctricos y mecánicos

Reforzado con fibra de vidrio

Reconocido por UL® en E125470 y evaluado para una capacidad nominal de resistencia dieléctrica de 1500 V CA/CC

Cumple con RoHS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 548400

Material: Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130°C

Grado de inflamabilidad: UL@ 94V-0

De conformidad con: IEC@ 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)

Rigidez dieléctrica, IEC 61439.1: 2500 VAC @ 1 min

Rigidez dieléctrica, UL: 1500

Tensión de aislamiento: 500; 500

Altura (H): 15mm

Ancho hexagonal (W): 14mm

Fondo (D): 16mm

Tamaño de rosca (TS): M4

Profundidad de rosca (TD): 4mm

Diámetro (Ø): 12mm

Carga estática 1 (F1): 150daN

Carga estática 2 (F2): 100daN

Peso por unidad: 0.01kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La línea de fuga y la distancia de seguridad deben ser conforme a la norma de aplicación pertinente.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE