

# Abrazadera de alto rendimiento, 73–78 mm, tubo de 2 1/2", DN65, M10, varilla M12

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**HDI078**



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo menores a 4 in

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577043

Material: Acero; Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Color: Negro

Diámetro exterior (OD): 73 - 78 mm

Diámetro del tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Tamaño de la varilla (RS): M10;M12

Anchura (W): 30 mm

Espesor (T): 3 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 8 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M8


Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 3500N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

