

Puerto de interfaz de datos InterSafe para Ethernet/ProfiNet



El puerto de interfaz de datos InterSafe permite programar el acceso a dispositivos al interior sin abrir la puerta del gabinete, reduciendo el riesgo de exposición a componentes energizados. Muchas configuraciones son estándar y están listas para su uso para cumplir con diversas aplicaciones y requisitos de programación.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas de acero y acero inoxidable están soldadas y con conexión a tierra

La placa posterior es de aluminio

Todas las configuraciones estándar incluyen un conector GFCI o una toma dúplex estándar con un disyuntor de 5 A para mayor seguridad.

La junta de la puerta (entre los conjuntos de la puerta y la placa) y la junta de la placa (entre el conjunto de la placa y el gabinete) juntas proporcionan un sello hermético.

Plantilla proporcionada para las dimensiones exactas de recorte del gabinete

Cerrojo de cuarto de vuelta con ranura para destornillador y cerrojo del candado en todos los modelos de puerta de acero inoxidable para mayor comodidad y seguridad

Cerrojo de cuarto de vuelta con ranura de destornillador en modelos de policarbonato

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Espesor | Configuración |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HDP5ETHCC | 16181 | Policarbonato | Suave mate | | 1.5mm | RJ45, Cable de 10 pies, 120 VAC Duplex Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios |
| HGF5ETHSS | 15924 | Acero inoxidable 304 | Cepillado | | 1.5mm | RJ45, Cable de 10 pies, 120 VAC GFCI Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios |
| HDP5ETH | 14931 | Acero dulce | Polvo recubierto | Negro | 1.5mm | 120 VAC Duplex Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios, RJ45, Cable de 10 pies |
| HDP5ETHSS | 15945 | Acero inoxidable 304 | Cepillado | | 1.5mm | RJ45, Cable de 10 pies, 120 VAC Duplex Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios |
| HGF5ETHCC | 16195 | Policarbonato | Suave mate | | 1.5mm | 120 VAC GFCI Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios, RJ45, Cable de 10 pies |
| HGF5ETH | 14783 | Acero dulce | Polvo recubierto | Negro | 1.5mm | 120 VAC GFCI Receptáculo, RJ45, Disyuntor de 5 amperios, RJ45, Cable de 10 pies |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE