

MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN1361

La familia de PDU con medición de entrada de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente. El monitoreo integral tanto en la fase de entrada como en los niveles de interruptor ofrece alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.

CARACTERÍSTICAS

Chasis recubierto de polvo negro

IEC 62368 enumerado. RoHS, y REACH obediente. Ver dibujo para información adicional.

UL 2900-1 certificado para software de seguridad ciberseguridad para productos conectables a la red.

Puertos de conectividad de red dual: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y 1x (10/100 Mbps) de conexión/dirección IP

Ethernet en cascada hasta 64 PDU

Cada PDU puede proporcionar energía de CC suficiente para alimentar la electrónica de gestión de network

Puertos Ethernet dobles para comunicaciones de red redundantes

Conectividad remota a través de HTTP(s), IPv4 e IPv6, SSH, serie virtual, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Marco REACT eficiente de datos con soporte de dispositivos móviles nativos

Tarjeta de gestión de red (NMC) intercambiable en caliente sin herramientas con Cortex A-5 para microprocesamiento y memoria que se puede instalar tanto vertical como al revés para entradas de alimentación superiores o inferiores

El color del borde de la pantalla NMC es programable por el usuario para la identificación de la fuente de alimentación por PDU

El NMC admite hasta 10 sensores digitales para monitoreo ambiental y/o electrónico de cerraduras

Los idiomas de visualización incluyen inglés, español, alemán, francés, italiano, coreano, japonés y chino (simplificado)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (9) C13/C15/C19/C21

Número de tomas de corriente: 9

Color: Negro

Tomas conmutadas: No

Longitud de cable: 3000mm

Clasificación de potencia: 3,7 kVA

Disyuntor: No hay disyuntor

Cantidad de disyuntores: 0

Fase: 1 PH

Potencia nominal de salida: 230VAC

Tensión nominal: 230V

Número de tensiones de salida: 12

Interruptor de encendido/apagado incluido: No

Tensión de salida: 230VAC

Amperaje (amperaje reducido): 16A

Tipo de enchufe: IEC 60309 316P6 (IP44)

Unidades de rack: 1U

Cable de entrada extraíble: Sí

Tipo de medición: Aportación

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 43mm

Anchura: 444mm

Fondo: 269mm

Peso: 4.4kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 3m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Garantía: El equipo de la marca nVent Enlogic suministrado estará libre de defectos de fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de factura al comprador original.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE