

# Shunt de puissance tressé plat, 250 mm<sup>2</sup>, 300 mm

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

**PBC250X300**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus

Les plages solides peuvent être percées pour s'adapter aux conceptions spécifiques du client

Connexion d'alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 564300

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Diamètre du fil: 0.15mm

Section transversale: 250mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 651A

$\Delta T$  50 K: 863A

Longueur (L): 300mm

A: 85mm

B: 50mm

C: 10.5mm


Coefficient de courant 2 bar: 1.72

Poids unitaire: 1.03kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivations doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**