

# Terminal recto de compresión, Estándar, 400 mm<sup>2</sup> trenzado, 800 kcmil trenzado, 17 mm del orificio

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**RKS40016T**



### CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

Tamaños optimizados para brindar la conductividad eléctrica más eficiente

Mejor comportamiento mecánico (vibración/extracción); "Aplicaciones ferroviarias" DIN EN 61373 clase 1B

Marcas en el barril para engaste

Grosor constante de material, diámetro preciso y ajuste de cable preciso; DIN46235

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 716666

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Tipo de terminal/conector: Estándar

Tamaño del conductor: 400 mm<sup>2</sup> varados; 800 kcmil varados

Tamaño de taladro (HS): 17mm


Longitud (L): 114mm

Anchura (W): 49mm

Tipo de herramienta/matriz: M3H O M3B/RKM3

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**