

# Isolateur basse tension, filetage imp, 63,5 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### IS02-12-12



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Haute résistance au courant de fuite

Homologués UL® E125470 et évalués pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VCA/CC

Sans halogène

Conforme RoHS

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 559688

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre; Acier

Finition: Electro-galvanisé

Température de fonctionnement: -40 to 130°C

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Hauteur (H): 63.5mm

Largeur de la tête hexagonale (W): 2.5in

Profondeur (D): 73.3mm

Taille du filetage (TS): 1/2" UNC

Profondeur de filetage (TD): 15.88mm

Diamètre (Ø): 53.59mm

Tension d'isolement: 3200

Charge statique 1 (F1): 17793N


Charge statique 2 (F2): 6228N

Poids unitaire: 0.34kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent respecter les normes applicables à l'application.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**