

# Pannello anteriore, schermato, cerniera inferiore

Pannello anteriore con profilo a U, parte inferiore incernierata per guarnizione in tessuto.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il pannello frontale con profilo a U può essere sganciato a un angolo di apertura di 135° (non RatiopacPRO)

Consente il montaggio su guide orizzontali

Pannello frontale a U schermato con guarnizione EMC in tessuto

Adatto per supporti (EuropacPRO) e custodie (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

## SPECIFICHE

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Profondità (D):</b>     | 2.5mm                            |
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio                        |
| <b>Finitura:</b>           | Anodizzato; Passivato            |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello frontale                |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello frontale                |
| <b>Tipo:</b>               | Pannello frontale senza maniglia |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------|

|           |    |      |   |                      |         |            |
|-----------|----|------|---|----------------------|---------|------------|
| 20848-599 | 3U | 42HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-604 | 6U | 84HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-608 | 3U | 28HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-605 | 4U | 42HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-602 | 6U | 42HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-601 | 3U | 84HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-607 | 4U | 84HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-606 | 4U | 63HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-600 | 3U | 63HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-696 | 6U | 28HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |
| 20848-603 | 6U | 63HP | 1 | A cerniera, in basso | Tessuto | Anodizzato |


| Table 2/2         |                     |                |                                    |                                         |             |               |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Schermatura EMC                         | Altezza (H) | Larghezza (W) |
| 20848-599         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 128.4mm     | 213mm         |
| 20848-604         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 261.8mm     | 426.4mm       |
| 20848-608         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 128.4mm     | 141.9mm       |
| 20848-605         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 172.9mm     | 213mm         |
| 20848-602         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 261.8mm     | 213mm         |
| 20848-601         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 128.4mm     | 426.4mm       |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Schermatura EMC                         | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 20848-607         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 172.9mm     | 426.4mm       |
| 20848-606         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 172.9mm     | 319.7mm       |
| 20848-600         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 128.4mm     | 319.7mm       |
| 20848-696         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 261.8mm     | 141.9mm       |
| 20848-603         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | No (installabile in un secondo momento) | 261.8mm     | 319.7mm       |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello anteriore può essere rimosso in posizione aperta (> 135°).

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**