

# RackPower| Détecteur de fuites

## Data Solutions



Capteur de détection de fuite de fluide pour une détection localisée, adapté aux Enlogic.

### FONCTIONS

Capteur de détection de fuites de fluides pour une détection localisée

Câble de connexion de 5 m

Pour Enlogic

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C

Plage de mesure < 2 MOHMS PAR CM

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Compatible avec | Hauteur | Quantité par colis | Type de prise | Câble d'entrée amovible |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------|---------------|-------------------------|
| EA9111              | RackPower       | 310mm   | 1                  | RJ45          | Non                     |

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.