

# Pannello anteriore, schermatura di ripristino



Pannello frontale piatto. Schermabile con guarnizione EMC in acciaio inox.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per guarnizione EMC in acciaio inox

Al, 2,5 mm, anodizzato frontale, conduttivo

## SPECIFICHE

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Profondità (D):</b>     | 2.5mm                                   |
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio                               |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo:</b>               | Pannello frontale senza maniglia        |
| <b>Schermatura EMC:</b>    | No (installabile in un secondo momento) |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 20846-436         | 3U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-425         | 3U               | 3HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 30846-588         | 2U              | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-771         | 6U              | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-448         | 6U              | 10HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-676         | 3U              | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-430         | 3U              | 8HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-442         | 6U              | 3HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-456         | 6U              | 16HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-449         | 6U              | 12HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-434         | 3U              | 21HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-429         | 3U              | 7HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-426         | 3U              | 4HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-427         | 3U              | 5HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-454         | 6U              | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-438         | 3U              | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-453         | 6U              | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-450         | 6U              | 14HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-452         | 6U              | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-437         | 3U              | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-451         | 6U              | 21HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-446         | 6U              | 7HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 20846-431         | 3U               | 10HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-424         | 3U               | 16HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-445         | 6U               | 6HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-865         | 6U               | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-428         | 3U               | 6HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-444         | 6U               | 5HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-864         | 3U               | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-433         | 3U               | 14HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-432         | 3U               | 12HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-859         | 9U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-447         | 6U               | 8HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 20846-443         | 6U               | 4HP            | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |
| 30846-683         | 4U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Acciaio inox EMC    | Anodizzato         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Finitura              | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 20846-436         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 141.9mm       |
| 20846-425         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 14.9mm        |
| 30846-588         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato, Passivato | 84mm        | 426.4mm       |
| 30846-771         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 426.4mm       |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Finitura              | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 20846-448         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 50.5mm        |
| 30846-676         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato, Passivato | 128.4mm     | 426.4mm       |
| 20846-430         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 40.3mm        |
| 20846-442         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 14.9mm        |
| 20846-456         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 80.9mm        |
| 20846-449         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 60.6mm        |
| 20846-434         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 106.3mm       |
| 20846-429         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 35.2mm        |
| 20846-426         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 20mm          |
| 20846-427         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 25mm          |
| 20846-454         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 319.7mm       |
| 20846-438         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 128.4mm     | 319.7mm       |
| 20846-453         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 213mm         |
| 20846-450         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato            | 261.8mm     | 70.8mm        |


| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Finitura   | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 20846-452         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 141.9mm       |
| 20846-437         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 213mm         |
| 20846-451         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 106.3mm       |
| 20846-446         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 35.2mm        |
| 20846-431         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 50.5mm        |
| 20846-424         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 80.9mm        |
| 20846-445         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 30.1mm        |
| 30846-865         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 9.8mm         |
| 20846-428         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 30.1mm        |
| 20846-444         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 25mm          |
| 30846-864         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 9.8mm         |
| 20846-433         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 70.8mm        |
| 20846-432         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 128.4mm     | 60.6mm        |
| 30846-859         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 395.1mm     | 426.4mm       |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Finitura   | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 20846-447         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 40.3mm        |
| 20846-443         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 261.8mm     | 20mm          |
| 30846-683         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Anodizzato | 172.9mm     | 426.4mm       |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**