

# Pannello anteriore MTCA.4



Pannello frontale AdvancedTCA (acciaio inox) per guarnizioni tessili. I moduli di riempimento schermati vengono utilizzati per chiudere le fessure inutilizzate.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Conforme alle specifiche MicroTCA.1 e MicroTCA.4

I moduli di riempimento schermati vengono utilizzati per chiudere le fessure inutilizzate

Può essere avvitato; è supportato sul binario di guida

## SPECIFICHE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | AdvancedMC           |
| <b>Tipo di accessorio:</b>   | Pannello frontale    |
| <b>Tipo:</b>                 | Pannello frontale    |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Pannello frontale    |
| <b>Materiale:</b>            | Acciaio inossidabile |
| <b>Schermatura EMC:</b>      | Sì                   |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|---------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 20849-214         | 170mm   | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Grezzo             |
| 20849-213         | 95mm    | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Grezzo             |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|---------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 21850-102         | 84.68mm |                | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Grezzo             |
| 21850-103         | 84.68mm |                | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Grezzo             |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Profondità | Larghezza |
|-------------------|---------------------|------------|-----------|
| 20849-214         | Grezzo              | 0.6mm      | 8.8mm     |
| 20849-213         | Grezzo              | 0.6mm      | 8.8mm     |
| 21850-102         | Grezzo              | 1mm        | 18.96mm   |
| 21850-103         | Grezzo              | 1mm        | 28.98mm   |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**