


# Sistema console, MPC



Questo sistema di console combinabile in acciaio dolce, MPC, ha un grado di protezione IP 55/56. Include tre sezioni intercambiabili, superiore, ripiano e inferiore. Il sistema è molto flessibile e le varie combinazioni possibili possono soddisfare molti requisiti di progettazione. Il design ergonomico delle unità superiori e del ripiano facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI e aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli in acciaio inox possono essere utilizzati come alternativa per alcune parti della console, in caso di esposizione ad agenti chimici, ecc.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

## CARATTERISTICHE

**Materiale:** Corpo e porta: acciaio dolce da 1,5 mm. Pannello posteriore: acciaio dolce da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1,2 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.

**Corpo:** Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.

**Porte e pannelli:** superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. La sezione superiore e i pannelli del ripiano sono tenuti aperti da supporti meccanici del pannello ad innesto automatico/rilascio automatico. Cerniere nascoste, consentono un'apertura a 90° sul ripiano. Porta doppia su unità di base larghe 1.200 e 1.600 mm.

**Piastra di montaggio:** piastra di montaggio standard nell'unità base. Fissato mediante staffe di fissaggio su guida C, superiore e inferiore, per la regolazione della profondità. Disponibili su richiesta nelle unità della sezione ripiano e superiore.

Serratura: serrature a doppia battuta da 3 mm per la sezione superiore e l'unità del ripiano. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm. Altre opzioni disponibili. Vedere la sezione montaggio a parete.

Accesso cavi: apertura inferiore nell'unità base per l'accesso ai cavi. Piastre inferiori per il passaggio dei cavi fornite di serie.

Messa a terra: perni filettati M8 su corpi, porte e pannelli posteriori.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Consegna: l'unità base è dotata di una piastra di montaggio di serie. Le unità della sezione ripiano e superiore sono dotate di piastre di montaggio fornite come accessori. Tutte le aperture superiori e della base possono essere chiuse scegliendo la piastra accessoria appropriata. Sono forniti dadi e rondelle adatti per i vari perni di messa a terra.

Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit

## SPECIFICHE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Spessore:</b>      | 1.5mm                |
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>      | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Piastra di montaggio inclusa | Profondità di montaggio massima | Tipo                        |
|-------------------|---------|-----------|------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| MPC083R5          | 700mm   | 800mm     | 500mm      | Sì                           | 470.5mm                         | Unità base                  |
| MPC161R5          | 500mm   | 1600mm    | 494mm      | N.                           |                                 | Unità sezione superiore     |
| MPC103R5          | 700mm   | 1000mm    | 500mm      | Sì                           | 470.5mm                         | Unità base                  |
| MPC062R5          | 250mm   | 600mm     | 985mm      | N.                           |                                 | Unità per ripiano di lavoro |
| MPC162R5          | 250mm   | 1600mm    | 985mm      | N.                           |                                 | Unità per ripiano di lavoro |
| MPC082R5          | 250mm   | 800mm     | 985mm      | N.                           |                                 | Unità per ripiano di lavoro |
| MPC102R5          | 250mm   | 1000mm    | 985mm      | N.                           |                                 | Unità per ripiano di lavoro |
| MPC121R5          | 500mm   | 1200mm    | 494mm      | N.                           |                                 | Unità sezione superiore     |
| MPC061R5          | 500mm   | 600mm     | 494mm      | N.                           |                                 | Unità sezione superiore     |
| MPC123R5          | 700mm   | 1200mm    | 500mm      | Sì                           | 470.5mm                         | Unità base                  |
| MPC063R5          | 700mm   | 600mm     | 500mm      | Sì                           | 470.5mm                         | Unità base                  |
| MPC163R5          | 700mm   | 1600mm    | 500mm      | Sì                           | 470.5mm                         | Unità base                  |
| MPC081R5          | 500mm   | 800mm     | 494mm      | N.                           |                                 | Unità sezione superiore     |
| MPC122R5          | 250mm   | 1200mm    | 985mm      | N.                           |                                 | Unità per ripiano di lavoro |
| MPC101R5          | 500mm   | 1000mm    | 494mm      | N.                           |                                 | Unità sezione superiore     |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: solo le console da 1.200 mm e 1.600 mm di larghezza sono dotate di doppia porta.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**