


# Pannello anteriore, profilo a U, schermatura di ripristino



Pannello frontale con profilo a U per guarnizione EMC in tessuto.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Profilo a U, pannello frontale, al, 2,5 mm, anteriore anodizzato, posteriore conduttivo

Per guarnizione in tessuto EMC

## SPECIFICHE

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Profondità (D):</b>     | 2.5mm                                   |
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio                               |
| <b>Finitura:</b>           | Anodizzato; Passivato                   |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo:</b>               | Pannello frontale senza maniglia        |
| <b>Schermatura EMC:</b>    | No (installabile in un secondo momento) |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 30848-385         | 3U               | 9HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-354         | 3U               | 4HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-120         | 6U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-387         | 6U               | 10HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-047         | 3U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-139         | 6U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-650         | 5U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-381         | 6U               | 6HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-386         | 3U               | 10HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-160         | 6U               | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-649         | 5U               | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-269         | 4U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-380         | 3U               | 6HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-206         | 2U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-382         | 3U               | 7HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-270         | 4U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-648         | 5U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-262         | 2U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-027         | 3U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-384         | 3U               | 9HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-647         | 5U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-268         | 4U               | 28HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-383         | 6U               | 7HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-280         | 9U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-357         | 6U               | 8HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-068         | 3U               | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-260         | 2U               | 42HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-013         | 3U               | 14HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-359         | 6U               | 12HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30849-005         | 6U               | 3HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-189         | 6U               | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-015         | 3U               | 16HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-378         | 3U               | 5HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 20848-020         | 3U              | 21HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30849-004         | 3U              | 3HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-358         | 3U              | 12HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-106         | 6U              | 14HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-379         | 6U              | 5HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-108         | 6U              | 16HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30849-002         | 6U              | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-356         | 3U              | 8HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-097         | 3U              | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-271         | 4U              | 84HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30848-355         | 6U              | 4HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-113         | 6U              | 21HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 20848-261         | 2U              | 63HP           | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |
| 30849-001         | 3U              | 2HP            | 1                         | Anteriore a vite | Tessuto             | Anodizzato         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Altezza (H) | Larghezza (W) | Certificazioni |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 30848-385         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 45.38mm       |                |
| 30848-354         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 20mm          | RoHS           |
| 20848-120         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 141.9mm       | RoHS           |
| 30848-387         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 50.5mm        | RoHS           |
| 20848-047         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 213mm         | RoHS           |
| 20848-139         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 213mm         | RoHS           |
| 20848-650         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 217.4mm     | 426.4mm       |                |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Altezza (H) | Larghezza (W) | Certificazioni |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 30848-381         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 30.1mm        | RoHS           |
| 30848-386         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 50.5mm        | RoHS           |
| 20848-160         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 319.7mm       | RoHS           |
| 20848-649         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 217.4mm     | 319.7mm       |                |
| 20848-269         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 172.9mm     | 213mm         | RoHS           |
| 30848-380         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 30.1mm        | RoHS           |
| 20848-206         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 84mm        | 141.9mm       |                |
| 30848-382         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 35.2mm        | RoHS           |
| 20848-270         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 172.9mm     | 213mm         | RoHS           |
| 20848-648         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 217.4mm     | 213mm         |                |
| 20848-262         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 84mm        | 426.4mm       | RoHS           |
| 20848-027         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 141.9mm       | RoHS           |
| 30848-384         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 45.38mm       |                |
| 20848-647         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 217.4mm     | 141.9mm       |                |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Altezza (H) | Larghezza (W) | Certificazioni |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 20848-268         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 172.9mm     | 141.9mm       | RoHS           |
| 30848-383         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 35.2mm        | RoHS           |
| 20848-280         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 395.1mm     | 426.4mm       | RoHS           |
| 30848-357         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 40.3mm        | RoHS           |
| 20848-068         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 319.7mm       | RoHS           |
| 20848-260         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 84mm        | 213mm         |                |
| 20848-013         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 70.8mm        | RoHS           |
| 30848-359         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 60.6mm        | RoHS           |
| 30849-005         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 14.9mm        |                |
| 20848-189         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 426.4mm       | RoHS           |
| 20848-015         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 80.9mm        | RoHS           |
| 30848-378         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 25mm          | RoHS           |
| 20848-020         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 106.3mm       | RoHS           |
| 30849-004         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 14.9mm        | RoHS           |

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Altezza (H) | Larghezza (W) | Certificazioni |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 30848-358         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 60.6mm        | RoHS           |
| 20848-106         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 70.8mm        | RoHS           |
| 30848-379         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 25mm          | RoHS           |
| 20848-108         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 80.9mm        | RoHS           |
| 30849-002         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 9.8mm         | RoHS           |
| 30848-356         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 40.3mm        | RoHS           |
| 20848-097         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 426.4mm       | RoHS           |
| 20848-271         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 172.9mm     | 426.4mm       | RoHS           |
| 30848-355         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 20mm          | RoHS           |
| 20848-113         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 261.8mm     | 106.3mm       | RoHS           |
| 20848-261         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 84mm        | 319.7mm       |                |
| 30849-001         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 128.4mm     | 9.8mm         | RoHS           |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

14 ... 84 CV: Profilo a U multicopia (pannello frontale con profili crimpati).


Differenze di finitura tra 2 ... 12 CV e 14 ... 84 CV.

2 ... 12 HP: Profilo a U monocomponente

Ordinare separatamente la guarnizione EMC in tessuto.

Quantità confezione standard: Da 2 a 28 CV: 5 pezzi, da 42 a 84 CV: 1 pezzo, fornito solo in confezioni standard (SPQ).

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**