

En-polt dist.blokk, 255 A UL/CSA, kabellinje, 11 kabler last, kobber

Data Solutions

KATALOGNUMMER

UD-250A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Halogen Fri

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 569040

Overflate: Tinnbelagt

Maks. strømnivå, IEC: 250A

Maks. strømnivå, UL/CSA: 255A

Tilkobling på inngangsside: Kabel

Tilkobling til belastningsside: 11 kabler

Materiale: Kobber; Termoplast

Størrelse på maks. leder på inngangsside, IEC: 120 mm²

Maks. lederstørrelse på belastningsside, IEC: 35 mm²

Maks. driftsspenning, IEC (UI): 1000

Maks. driftsspenning, UL (Vin): 600

Kortsiktig strømtåling (Icw), 1s: 24.5kA

Topp kortslutningsstrøm (Ipk): 51kA

Nominell betinget kortslutningsstrøm (ICC): 24.3kA

Strømverdi for kortslutning (SCCR): 100kA

Antall tilkoblinger på ledningsside: 1

Kompakt trådet ledningsstørrelse på inngangsside: 35 - 120 mm²

Ledningsstørrelse for inngangsside: 6 – 250

Antall tilkoblinger på belastningsside: 11

Kompakt flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside: (2) 6 - 35 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²

Flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside – hylse: (2) 6 - 25 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²

Størrelse på ledning på belastningsside: (2) #10 - #1; (4) #14 - #6; (5) #14 - #4

Kapslingsverdi: IP 20

Dybde (D): 50mm

Høyde (H): 96mm

Bredde (W): 49mm

Enhetsvekt: 0.42kg

Sertifiseringsdetaljer: UL® 1059

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60947-7-1


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Increase the number of outputs with one input using a jumper on blocks with a Max Current Rating, IEC up to 160 A.

Blocks with 1,000 VAC/DC Max Working Voltage, UL are ideal for solar applications.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE