

Terminal Lug reto de compressão, Padrão, 400 mm² filamentado, 800 kcmil filamentado, 17 mm Hole

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

RKS40016T



CARACTERÍSTICAS

Revestido em estanho para evitar corrosão

O cobre recozido facilita a operação de crimpagem

Tamanhos otimizados à condutividade elétrica mais eficiente

Melhor comportamento mecânico (vibração/extração); DIN EN 61373 Classe 1B "Aplicações para Ferrovias

Marcas no barril para crimpagem

Espessura de material consistente, diâmetro preciso e encaixe preciso do cabo; DIN46235

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 716666

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Tipo de lug/barramento: Standard

Tamanho do condutor: 400 mm² filamentado; 800 kcmil filamentado


Tamanho do orifício (HS): 17mm

Length (L): 114mm

Largura (W): 49mm

Tipo de ferramenta/molde: M3H or M3B/RKM3

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE