


Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, 160 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TRS-160A



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

- Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

- Número do artigo: 563160
- Material: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 630

Peak Short Circuit Current (Ipk): 34kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 13.2kA

Line Side Number of Connections: 2

Load Side Number of Connections: 4

Tamanho do orifício (HS): 8mm

Tamanho da rosca (TS): M6

Profundidade (D): 68mm

Altura (H): 150mm

Largura (W): 230mm

Peso unitário: 1.15kg


Flammability Rating: UL® 94V-0

Em conformidade com: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE